



## Elektronisk momentskruetrækker, Maks. moment: 600cNm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659005 600
GTIN	4018754299416
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Integreret bitskrald med 80 tænder til en arbejdsvinkel på bare 4,5°. Dette muliggør præcist arbejde på svært tilgængelige forskruninger.

Mekanik med kuglemekanisme udløser hørbart og mærkbart ved opnåelse af det ønskede omdrejningsmoment. Efter udløsning forhindrer glidemekanismen utilsigtet overskridelse af det indstillede tilspændingsmoment og for stærk stramning af skruen.

Ergonomisk formet konvekst greb muliggør utrætteligt arbejde. Der er integreret en 1/4 tomme drivfirkant i skaftenden. Modstandsdygtig over for olie, fedt, brændstoffer og bremsevæsker.

- **Tre driftstilstande og optisk, akustisk og mærkbart stopsignal.**
- **Lagringskapacitet: Op til 2500 måleværdier.**
- **Måledataene kan udlæses og dokumenteres på terminaler via et integreret micro-USB-interface.**
- **Lyst og batteribesparende OLED-farvedisplay.**

**Måleenheder:** cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

#### Anvendelse:

Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskrninger eller små serier.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-akku 3,6 V / 2,6 Ah type 18650 (ekstern opladning), software SENSOMASTER 4, micro-USB på USB-A-kabel, bitholder (sekskantet udgang D 6,3; 1/4 tomme). I kunststofkuffert.

#### Bemærk:

Passende lader og ladeadapter fås på forespørgsel. Ekstra akkuer fås under nr. 081574 str. 2600 eller alternativ str. 3500.

### Teknisk beskrivelse

Maks. moment	600 cNm
--------------	---------

Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Serie	TORSIOTRONIC
Interface	USB-interface
Bitholder	F 6,3
Kalibrering	O3
Udløsningsindikering	haptisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	optisk
Momentområde	0,6 - 6 Nm
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	cNm
Reverserbar aflæsning	lbfm
Reverserbar aflæsning	lbfm
Reverserbar aflæsning	ozfin
Samlet længde L	317 mm
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Vægt	682 g
Opløsning	0,1 cNm
Feedback	visning
Feedback	akustisk signal
Feedback	udløsning
Momentområde	60 - 600 cNm
Norm	DIN EN ISO 6789
Testprotokol	Producentens testrapport
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Måleværktøj	elektronisk
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Målemetode	Moment

Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Display	digital
Data, kan logges	ja
Drivfirkant	1/4 tommer
Akku-kapacitet	2,6 Ah
Batterispænding	3,6 V
Batteri, udskifteligt	ja
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Momentskruetrækker

## Services

KalibreringMomentskruetrækker på begge sider Maks. moment 0,04-20/2 Nm	020260 0,04-20/2
--	------------------