



Elektronisk momentskruetrækker, Maks. moment: 1000cNm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	659005 1000
GTIN	4018754299386
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Integreret bitskrald med 80 tænder til en arbejdsvinkel på bare 4,5°. Dette muliggør præcist arbejde på svært tilgængelige forskruninger.

Mekanik med kuglemekanisme udløser hørbart og mærkbart ved opnåelse af det ønskede omdrejningsmoment. Efter udløsning forhindrer glidemekanismen utilsigtet overskridelse af det indstillede tilspændingsmoment og for stærk stramning af skruen.

Ergonomisk formet konvekst greb muliggør utrætteligt arbejde. Der er integreret en 1/4 tomme drivfirkant i skaftenden. Modstandsdygtig over for olie, fedt, brændstoffer og bremsevæsker.

- **Tre driftstilstande og optisk, akustisk og mærkbart stopsignal.**
- **Lagringskapacitet: Op til 2500 måleværdier.**
- **Måledataene kan udlæses og dokumenteres på terminaler via et integreret micro-USB-interface.**
- **Lyst og batteribesparende OLED-farvedisplay.**

Måleenheder: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Anvendelse:

Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskrninger eller små serier.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-akku 3,6 V / 2,6 Ah type 18650 (ekstern opladning), software SENSOMASTER 4, micro-USB på USB-A-kabel, bitholder (sekskantet udgang D 6,3; 1/4 tomme). I kunststofkuffert. Med t-greb.

Bemærk:

Passende lader og ladeadapter fås på forespørgsel. Ekstra akkuer fås under nr. 081574 str. 2600 eller alternativ str. 3500.

Teknisk beskrivelse

Data, kan logges	ja
Samlet længde L	317 mm
Udløsningsprincip	mekanisk glidekobling
Målenøjagtighed, moment	±4 %
Indstilling af udløsningsværdi	digital, justérbar
Kalibrering	O3
Norm	DIN EN ISO 6789
Reverserbar aflæsning	Nm
Reverserbar aflæsning	cNm
Reverserbar aflæsning	lbf·in
Reverserbar aflæsning	lbf·ft
Reverserbar aflæsning	oz·in
Feedback	visning
Feedback	akustisk signal
Feedback	udløsning
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Opløsning	1 cNm
Målemetode	Moment
Momentområde	1 - 10 Nm
Maks. moment	1000 cNm
Bitholder	F 6,3
Testprotokol	Producentens testrapport
Udløsningsindikering	haptisk
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	optisk
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Serie	TORSIOTRONIC
Display	digital
Måleværktøj	elektronisk

Vægt	684 g
Interface	USB-interface
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Momentområde	100 - 1000 cNm
Drivfirkant	1/4 tommer
Akku-kapacitet	2,6 Ah
Batterispænding	3,6 V
Batteri, udskifteligt	ja
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Momentskruetrækker

Services

Kalibrering Momentskruetrækker på begge sider Maks.
moment 0,04-20/2 Nm

020260 0,04-20/2