

Garant GRIDLINE

Mobil enhed, eftermonteringsset, passende til kabinetdybde i G: 24**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	958480 24
GTIN	4062406133481
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

GridLine mobil enhed bestående af 2 forzinkede pladeståltraverser. Komplet med hjulsæt monteret og 1 sæt 2K Haptoprene® skydegreb. Til påskruining på GridLine skabe og værktøjsskabe. **Skydes væk fra sidevæggen.**

Til efterfølgende montering til GridLine skabe og værktøjsskabe.

Passer til:

Værktøjsskabe nr. 930505 – 930735.

Leveringsomfang:

1 × travers med 2 drejelige hjul med bremse, 1 × travers med 2 faste hjul, 1 × skydegrebssæt.

Advarsel:

På grund af risikoen for at vælte skal der til montering af den mobile enhed altid tages højde for den angivne maksimale skabshøjde.

Vedrørende bæreevnen bedes du tage hensyn til skabets/værktøjsskabets egenvægt.

Bemærk:

Mobil enhed egnet til GridLine værktøjsskabe op til en højde på maks. 1000 mm. Værktøjsskabe 24×24G kun op til en højde på 900 mm. Maks. samlet bæreevne 600 kg. **Der kræves montering af skuffer med separat oplåsning med én hånd.**

Teknisk beskrivelse

Hjul-Ø, drejehjul	125 mm
Hjul-Ø, fast hjul	125 mm

Dybde	600 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Anlægshøjde	160 mm
Produkttype	Kørestel