

Garant GRIDLINE

Mobil enhed, eftermonteringsset, passende til kabinetdybde i G: 20**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	958480 20
GTIN	4062406133474
Artikelklasse	9GK

Beskrivelse**Udførelse:**

GridLine mobil enhed bestående af 2 forzinkede pladeståltraverser. Komplet med hjulsæt monteret og 1 sæt 2K Haptoprene® skydegreb. Til påskruining på GridLine skabe og værktøjsskabe. **Skydes væk fra sidevæggen.**

Til efterfølgende montering til GridLine skabe og værktøjsskabe.

Passer til:

Skabe nr. 940001 – 940123; nr. 940801 – 940863.

Leveringsomfang:

1 × travers med 2 drejelige hjul med bremse, 1 × travers med 2 faste hjul, 1 × skydegrebssæt.

Advarsel:

På grund af risikoen for at vælte skal der til montering af den mobile enhed altid tages højde for den angivne maksimale skabshøjde.

Vedrørende bæreevnen bedes du tage hensyn til skabets/værktøjsskabets egenvægt.

Bemærk:

Mobil enhed egnet til GridLine skabe op til en højde på maks. 1250 mm. Maks. samlet bæreevne 200 kg. **Kun til GridLine skabe uden skuffer.**

Teknisk beskrivelse

Hjul-Ø, fast hjul	125 mm
Hjul-Ø, drejhjul	125 mm
Maks. bæreevne	200 kg

Anlægshøjde	160 mm
Dybde	500 mm
Produkttype	Kørestel