

Garant GRIDLINE

Mobil enhed, eftermonteringsset, passende til kabinetdybde i G: 28**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 958480 28 |
| GTIN | 4062406133498 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beskrivelse**Udførelse:**

GridLine mobil enhed bestående af 2 forzinkede pladeståltraverser. Komplet med hjulsæt monteret og 1 sæt 2K Haptoprene® skydegreb. Til påskruining på GridLine skabe og værktøjsskabe. **Skydes væk fra sidevæggen.**

Til efterfølgende montering til GridLine skabe og værktøjsskabe.

Passer til:

Værktøjsskabe nr. 931005 – 931435, storrums skabe nr. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

Leveringsomfang:

1 × travers med 2 drejelige hjul med bremse, 1 × travers med 2 faste hjul, 1 × skydegrebsæt.

Advarsel:

På grund af risikoen for at vælte skal der til montering af den mobile enhed altid tages højde for den angivne maksimale skabshøjde.

Vedrørende bæreevnen bedes du tage hensyn til skabets/værktøjsskabets egenvægt.

Bemærk:

Mobil enhed egnet til GridLine værktøjsskabe op til en højde på maks. 1000 mm. Maks. bæreevne ved værktøjsskabe i alt 600 kg. **Der kræves montering af skuffer med separat oplåsning med én hånd.**

Mobil enhed egnet til GridLine storrums skabe op til en højde på maks. 1000 mm. Maks. bæreevne ved storrums skabe i alt 200 kg. **Kun til GridLine storrums skabe uden skuffer.**

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------|--------|
| Hjul-Ø, fast hjul | 125 mm |
|-------------------|--------|

| | |
|------------------|----------|
| Hjul-Ø, drejhjul | 125 mm |
| Dybde | 700 mm |
| Maks. bæreevne | 600 kg |
| Anlægshøjde | 160 mm |
| Produkttype | Kørestel |