



## Akku-bore-/skruemaskine uden batteri og lader, Type: 71161264



### Bestillingsdata

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 070200 71161264 |
| GTIN                | 4014586889900   |
| Artikelklasse       | 03F             |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### 2- og 4-trins akku-bore-/skruemaskine

- Til præcise bore- og skrueresultater.
- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
- Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
- God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
- Maksimale resultater med AMPShare 18V ProCore akkuer: COOLPACK 2.0-teknologien giver akkuet op til 135 % længere levetid. Topmoderne celleteknologi og intelligent akkustyring giver op til 87 % mere ydelse end traditionelle akkuer.

#### Fordel:

Patenteret 4-trins-gearkasse.

#### Leveringsomfang:

Uden akku og lader. Inklusive borepatron, bælteclips og kuffert. **Uden batteri og uden lader.**

#### Bemærk:

Passende akkuer og ladere finder du under nr. 073851 - 073866.

### Teknisk beskrivelse

|   |  |
|---|--|
| Emballage                                   | Kuffert  |
| Vægt  | 1,2 kg   |
| Typisk anvendelse                           | Heavy Duty   |
| Producentbetegnelse                         | ASCM 18 QSW Select   |
| Motorkonstruktion                           | Børsteløs motor  |
| Maks. omdrejningstal 3. gear                | 1400 min <sup>-1</sup>   |
| Batterispænding                             | 18 V   |
| Maks. omdrejningstal 2. gear                | 700 min <sup>-1</sup>  |
| Maks. vibration iht. EN                     | <2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Maks. spiralbor-Ø i træ                     | 40 mm  |
| Maks. moment, blød                          | 20 Nm  |
| Maks. omdrejningstal 4. gear                | 2500 min <sup>-1</sup>   |
| Maks. omdrejningstal 1. gear                | 400 min <sup>-1</sup>  |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Fein type E 18 V   |
| Hurtigspændepatron, spændeområde            | 1,5 - 13 mm  |
| Maks. spiralbor-Ø i stål                    | 13 mm  |
| Maks. moment, hård                          | 40 Nm  |
| Antal medfølgende akkuer                    | 0  |
| Batteritype                                 | Lithium-ion  |
| Energiforsyning                             | Akkudrevet   |
| egnet til materiale                         | Træ  |
| egnet til materiale                         | Stål   |
| Produkttype                                 | Bore-/skruemaskine   |
| USP1  | 4-trins gearkasse. 18V   |
| USP2  | Velegnet til træ og stål, hurtig borepatron med spændeområde på 1,5-13, uden batteri |

## Tilbehør

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V

073835 FE18