



## 4-trins akku-bore-/skruemaskine, Type: 711SET



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

070204 711SET

GTIN

Artikelklasse

03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

#### Batteridrevet bore-/skruemaskine

- Til præcise bore- og skrueresultater.
- Elektronisk regulering af omdrejningstal til blød og sikker forboring og skruring, højre-/venstreløb.
- Robust metalgearhus af hensyn til lang levetid.
- God vægtbalance og ergonomi med softgrip-indlæg til mindre trættende kontinuerlig anvendelse.
- Højstrømskompatible lithium-ion-batterier med enkeltcelleovervågning og kapacitetsindikator.

#### Effektiv 12 V batteriskruemaskine med kulfri motor, 4-trins-gear og aftagelig borepatron.

- Kulfri FEIN PowerDrive-motor, effektiv med lavt vedligeholdelsesbehov og maksimal effektivitet og levetid.
- QuickIN-hurtigskiftesystem.
- Aftagelig borepatron i udført helt i metal og med fremragende belastningsevne under de hårdeste forhold.
- Optimal skærehastighed til enhver bordiameter takket være 4-trins-gear helt i metal.
- Boring 6 mm i metal i 4. gear med 2 500 o/min.
- Kraftfuld gevindskæring i 1. gear.

- **Optimale omdrejningstal til selvborende skruer, trinbor eller til gevindskæring.**
- **Kompakt 150 mm længde (uden borepatron).**
- **FEIN SafetyCell Technology. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overophedning og dybdeafledning.**
- **Børsteløs EC-motor med lavt vedligeholdelsesbehov og 30 % højere virkningsgrad sammenlignet med DC-motorer og højere omdrejningstalstabilitet.**
- **Minimal slitage og op til 10 gange længere levetid sammenlignet med standard-DC-motorer.**
- **Patenteret 4-trins gearkasse med direkte tilkobling af hensyn til kraftfuld skruining, boring med optimalt tilpasset omdrejningstal og til gevindskæring.**

**Mekanisk momentfrakobling**, kan indstilles i 20 trin, ekstra boretrin.

#### Norm:

**Effektiv 12 V akku-skruemaskine med kulfri motor, 4-trins-gear og aftagelig borepatron.**

- **Kulfri FEIN Power Drive-motor, effektiv med lavt vedligeholdelsesbehov og maksimal effektivitet og levetid.**
- **QuickIN-hurtigskiftesystem.**
- **Aftagelig borepatron i udført helt i metal og med fremragende belastningsevne under de hårdeste forhold.**
- **Optimal skærehastighed til enhver bordiameter takket være 4-trins-gear helt i metal.**
- **Patenteret 4-trins gearkasse med direkte tilkobling af hensyn til kraftfuld skruining, boring med optimalt tilpasset omdrejningstal og til gevindskæring.**

#### Fordel:

Patenteret 4-trins-gearkasse.

#### Leveringsomfang:

**Uden batteri og uden lader.**

Omfattende **Profi-snittapsæt** ideelt til metalbearbejdning.

- **QuickIN bitholder (1/4 tomme).**
- **QuickIN spiraltapadapter med 2 spændetænger.**
- **QuickIN top-adapter.**
- **Vinkelhoved.**

#### Bemærk:

Passende startsæt (bestående af reservebatteri og lader) finder du under nr. 073832 str. 9260431701.

## Teknisk beskrivelse

Emballage	Kuffert
Producentbetegnelse	ASCM 12Q SET
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maks. omdrejningstal 1. gear	400 min <sup>-1</sup>
Maks. moment, hård	40 Nm

Maks. omdrejningstal 4. gear	2500 min <sup>-1</sup>
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 12 V
Maks. omdrejningstal 3. gear	1400 min <sup>-1</sup>
Maks. omdrejningstal 2. gear	700 min <sup>-1</sup>
Vægt	1,3 kg
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Batterispænding	12 V
Maks. moment, blød	20 Nm
Maks. spiralbor-Ø i træ	40 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
egnet til materiale	Træ
Produkttype	Bore-/skruemaskine
USP1	12V
USP2	Spændeområde for hurtigspændepatron 1,5-13, i kuffert, velegnet til træ og stål

## Tilbehør

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE12 V	073837 FE12
Akku-startsæt Type 9260431701	073832 9260431701
Tilbehør til håndskruemaskine Quick-In Type 711301	070208 711301