



## Kerneboremaskine, Type: 71700162



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Lille, slagkraftig 1-gears-akku-universal-magnet-kerneboremaskine med børsteløs EC-motor. Maksimal funktionalitet til mobilt arbejde på byggepladsen.

- **For at opnå den højeste ydelse anbefales FEIN HighPower-batteri med 5,2 Ah.**
- **Højre- / venstreløb.**
- **Ekstra smal permanent-magnet med formagnetisering.**
- **Fleksibilitet ved alle mobile boreopgaver som f.eks. kerne-, spiral-, gevindboring, forsækning og rivning.**
- **Nemt og skræddersyet betjeningskoncept i brugerens synsfelt.**
- **Komfort-magnetholdekraftindikator.**
- **Vippesensor.**
- **Elektronisk regulering af omdrejningstallet.**
- **Omdrejningstalshukommelse „Memory Function“.**

#### Norm:

- **FEIN HighPower Li-ion-batteri.**
- **Komfort-magnetholdekraftindikator.**
- **Vippesensor.**
- **Højre- / venstreløb.**

Lille, slagkraftig 1-gears-batteri-universal-magnetkerneboremaskine med børsteløs EC-motor. Maksimal funktionalitet til mobilt arbejde på byggepladsen.

**Leveringsomfang:**

AKBU 35 PMQ Select **uden batteri, inkl.** kølemiddelpumpe, fastsurringsrem, spånkrog, centreringsstift, berøringsbeskyttelse, uddrivningskile, kuffert.

**Bemærk:**

Passende batteri fås som ekstratilbehør under nr. 073834 FE 18 eller startsæt under nr. 073832 str. 92604325.

Emballage: Kuffert

Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Fein type E 18 V

Producentbetegnelse: AKBU 35 PMQ Select

Producent-ID: 71700162

Akku-kapacitet: 2,5 Ah

Batterispænding: 18 V

maks. omdrejningstal: 130 - 520 min<sup>-1</sup>

Værktøjsholder, form: QuickIN/MK2

**Teknisk beskrivelse**

Længde, magnetfod	195 mm
maks. omdrejningstal	130 - 520 min <sup>-1</sup>
Maks. rive-Ø	18 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	18 mm
Producentbetegnelse	AKBU 35 PMQ Select
Boreddybde	Kernebor i stål, maks. 50 mm
Emballage	Kuffert
Maks. gevindbor-Ø i stål	M14
Arbejdsslag	135 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Værktøjsholder, form	QuickIN/MK2
Producent-ID	71700162
Vægt	12,8 kg
Højde	450 mm
Akku-kapacitet	2,5 Ah
Bredde, magnetfod	70 mm
Maks. forsænkings-Ø	31 mm
Batterispænding	18 V

Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Boremaskine

## Tilbehør

Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Akku-startsæt Type 92604325	073832 92604325
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Akku-startsæt Type 9260431501	073832 9260431501
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Akku lithium-ion HighPower Akku-type, akku-spænding FE18 V	073834 FE18

Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Akku-startsæt Type 9260430701	073832 9260430701
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kernebor HM skæredybde 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22