



Akku-slagskruemaskine, Type: 71150664



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074000 71150664
GTIN	4014586887425
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

Batteridrevet slagbore-skruemaskine med **børsteløs motor og momentjustering i 6 trin.**

Robust fuldmetalslagværk og ergonomisk håndtering takket være softgrip.

- **1/2 tomme firkantholder.**
- **290 Nm maks. drejningsmoment.**
- **med MultiVolt-interface til brug med alle FEIN Li-ion-batterier (12-18 V).**

Fordel:

Elektronisk momentindstilling i 6 trin.

Leveringsomfang:

Uden batteri og uden lader, med L-BOXX. **Uden batteri og uden lader**, med transportkuffert.

Bemærk:

Egnede batterier, ladere og startsæt kan findes under nr. 073851– 073866.

Teknisk beskrivelse

Værktøjsholder, mål	1/2 tommer
Slagtal	0 - 3400 min ⁻¹

Vægt	1 kg
Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Emballage	Kuffert
Producentbetegnelse	ASCD 18-300 W2
Maks. vibration iht. EN	6 m/s ²
Maks. moment	290 Nm
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Typisk anvendelse	Heavy Duty
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M18
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Slagnøgle

Tilbehør

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE12 V	073835 FE12
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE12 V	073837 FE12