



Moment-præcisionsskruemaskiner med ParameterControl Mellemhåndgrebsskruemaskine, Type: 7112786



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	071111 7112786
GTIN	4014586891446
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

FEIN ACCU TEC præcisionsskruemaskine er dimensioneret til de højeste krav til **præcise serieskrninger**.

- **Børsteløse EC-motorer med mange gange højere standtid og op til 80% lavere vedligeholdelsesomkostninger.**
- **Forsinkelse af genstart efter skruring for at undgå „efterspænding“.**
- **Genstartsspærre ved utilstrækkelig batteriladning til at gennemføre skruringen.**
- **Lave spændetolerancer til høj skrulingskvalitet.**
- **Ensartet præcise tilspændingsmomenter uafhængigt af antallet af skruer.**
- **Testbare skruemaskiner, CmK-værdi $> 1,67 \pm 10 \%$ (i forhold til 6 sigma) iht. ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Løsnemomentet ligger 25 % over spændingsmomentet.

Moment-præcisionsskruemaskine med ParameterControl til enkel og individuel programmering på pc under anvendelse af en programmeringsadapter (nr. 071135 str. 92604163).

Frit programmerbare parametre: Omdrejningstal, rotationsretning, drejevinkel, momenttærskel og tid.

Op til 5 programtrin. Præcis tilpasning til den pågældende skruetopgave. **Endelig frakobling gennem mekanisk kobling.** Ideel til proces- og tidsoptimering.

Præcisionsskruemaskine til Li-Ion-akku. Med lavt vedligeholdelsesbehov op til 500.000 skruringer.

Leveringsomfang:

Skruemaskinen leveres som solomaskine **batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved.** Bestil batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved specifikt til den pågældende maskine.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes fra nr. 073832.

Momenttestapparater finder du fra nr. 654300. Moment-/drejevinkelsensorer finder du under nr. 654381. Moment-forindstillingsservice på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vægt inklusive akku	0,8 kg
Producentbetegnelse	ASM 18-8 PC
Værktøjsholder	1/4 tomme HEX (E 6,3)
Omdrejningstalområde	110 - 1200 min ⁻¹
Momentområde	1 - 8 Nm
Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Konstruktion	Mellemhåndgrebskruemaskine
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Skruemaskine

Tilbehør

Elektronisk momentnøgletester"TTT"	654340
Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere"TTT" Maks. moment 2 Nm	654300 2
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18
	654300 10

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"
Maks. moment 10 Nm

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST"
Maks. moment 25 Nm

654300 25