



Moment-præcisionsskruemaskiner med ParameterControl Mellemhåndgrebsskruemaskine, Type: 7112796



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	071111 7112796
GTIN	4014586891460
Artikelklasse	03F

Beskrivelse

Udførelse:

FEIN ACCU TEC præcisionsskruemaskine er dimensioneret til de højeste krav til **præcise serieskrninger**.

- **Børsteløse EC-motorer med mange gange højere standtid og op til 80% lavere vedligeholdelsesomkostninger.**
- **Forsinkelse af genstart efter skruring for at undgå „efterspænding“.**
- **Genstartsspærre ved utilstrækkelig batteriladning til at gennemføre skruringen.**
- **Lave spændetolerancer til høj skruringskvalitet.**
- **Ensartet præcise tilspændingsmomenter uafhængigt af antallet af skruer.**
- **Testbare skruemaskiner, CmK-værdi $> 1,67 \pm 10 \%$ (i forhold til 6 sigma) iht. ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Løsnemomentet ligger 25 % over spændingsmomentet.

Moment-præcisionsskruemaskine med ParameterControl til enkel og individuel programmering på pc under anvendelse af en programmeringsadapter (nr. 071135 str. 92604163).

Frit programmerbare parametre: Omdrejningstal, rotationsretning, drejevinkel, momenttærskel og tid.

Op til 5 programtrin. Præcis tilpasning til den pågældende skruetopgave. **Endelig frakobling gennem mekanisk kobling.** Ideel til proces- og tidsoptimering.

Præcisionsskruemaskine til Li-Ion-akku. Med lavt vedligeholdelsesbehov op til 500.000 skruninger.

Leveringsomfang:

Skruemaskinen leveres som solomaskine **batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved.** Bestil batteri, lader, indstillingsværktøj og vinkelhoved specifikt til den pågældende maskine.

Bemærk:

Passende batterier og ladere findes fra nr. 073832.

Momenttestapparater finder du fra nr. 654300. Moment-/drejevinkelsensorer finder du under nr. 654381. Moment-forindstillingsservice på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	12 V
Batterispænding	18 V
Vægt inklusive akku	0,8 kg
Omdrejningstalområde	80 - 900 min ⁻¹
Producentbetegnelse	ASM 18-12 PC
Momentområde	4 - 12 Nm
Konstruktion	Mellemhåndgrebsskruemaskine
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 12 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Værktøjsholder	1/4 tomme HEX (E 6,3)
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Skruemaskine

Tilbehør

Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST" Maks. moment 10 Nm	654300 10
Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST" Maks. moment 25 Nm	654300 25
Elektronisk testapparat til momentskruetrækkere "TST" Maks. moment 2 Nm	654300 2

Elektronisk momentnøgletester"TTT"	654340
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18