



Hulsave, bimetal Power Change Plus, Diameter: 54mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	589790 54
GTIN	3165140949897
Artikelklasse	54B

Beskrivelse

Udførelse:

HSS-bimetal hulsav, der er ekstremt modstandsdygtig og har en lang standtid. **Progressiv fortanding** af hensyn til hurtige snit og ideel spånfjernelse. **Power Change Plus**-systemet muliggør hurtigt skift af hulsaven uden værktøj. Maks. skæredybde til alle størrelse **44 mm**.

Anvendelse:

På stationære og håndførte maskiner. Egnede til alle materialer som stål, aluminium, rustfrit stål og træ.

Anbefaling:

Skærekvaliteten afhænger af korrekt omdrejningstal og temperatur. Anvendelsen af skæreolie f.eks. nr. 084205 str. 0,25 forlænger standtiden og muliggør et hurtigere arbejdstempo.

Teknisk beskrivelse

Diameter	54 mm
anbefalet omdrejningstal, INOX	80 min ⁻¹
anbefalet omdrejningstal, aluminium	240 min ⁻¹
anbefalet omdrejningstal, stål	160 min ⁻¹

Serie	Power Change Plus
Tænder pr. tomme	4-5
Materialerengøring	Stål
Materialerengøring	Aluminium
Materialerengøring	Specialstål
Materialerengøring	Træ
Maks. skæredybde	44 mm
Produkttype	Hulsav