

**Mitutoyo****Digital skydelære IP67, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412623 300
GTIN	4946368727912
Artikelklasse	44A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Elektronisk skydelære med absolut-elektronik og stort, let aflæseligt display. Bestandig over for vand, olie og støv. 18000 t. kontinuerlig anvendelse på ét batteri takket være lavt energiforbrug (str. 300: 5000 t.). Apparatet tændes automatisk ved betjening og slukker automatisk efter ca. 20 minutters inaktivitet.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

**Teknisk beskrivelse**

Aflæsning	0,01 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Dybdemål	kantet 3,7×1,4
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby	ja
Dybdemål tilgængeligt	ja
Kalibrering	A1
Antal medfølgende batterier	1

Måleområde	0 - 300 mm
Norm	ISO 13385
Kæbelængde	64 mm
Automatisk slukning	ja
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

## Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300