

Mitutoyo**Digital skydelære med AOS-system og dataudgang, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	412642 300
GTIN	4946368728384
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises med letlæselige tal (højde 9 mm). Det elektromagnetiske målesystem **AOS (Advanced Onsite Sensor)** giver en bedre beskyttelse mod vand og støv.

- **Absolut målestok, nulstilling er ikke nødvendig - det giver en hurtigere og sikrere måling.**
- **Lavt strømforbrug (20000 timers kontinuerlig brug), batterikontrolindikator.**

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080 og nr. 497100 med datatast.

Låg til batterirum nr. 412239 str. B.

Teknisk beskrivelse

Dybdemål tilgængeligt	ja
Kæbelængde	64 mm
Antal medfølgende batterier	1
Måleområde	0 - 300 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Kalibrering	A1
Norm	ISO 13385
Aflæsning	0,01 mm

Talhøjde, LCD-display	9 mm
Dybdemål	kantet 3,7×1,4
Driftstid	20000 h
Batteritype	Knapcelle
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,03 mm
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Målemetode for måleapparat	Elektromagnetisk induktiv metode
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Universalskydelærer

Services

DAkkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300

Tilbehør

Låg til batterirum Type B	412239 B
---------------------------	----------