

 Mahr

Digital mikrometerskrue IP65 i-wi, Måleområde: 125-150mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 421325 125-150 |
| GTIN | 4059192058807 |
| Artikelklasse | 43A |

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativ mikrometerskrue med **10 mm store tal** på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Målespindel hærdet og slebet. Måleflader i hårdmetal. Fremtrukket skralde med hurtigdrev. Lakeret stålbøjle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. REFERENCEmålesystemet gemmer og bevarer den indstillede nulposition, også efter at der er tændt igen. Lock-funktionen forhindrer målefejl på grund af utilsigtet betjening af knapperne. Vha. en komfortabel **tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser** registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 1 indstillingsmål fra str. 25–50.

Specialtilbehør:

i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------|----------|
| Aflæsning | 0,001 mm |
| Fejlgrænse | 6 µm |
| Spindel-Ø | 6,5 mm |

| | |
|---|---------------------------|
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Spindelstigning | 0,5 mm |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Måleområde | 125 - 150 mm |
| Kalibrering | B2 |
| Aflæsning | 0,00005 tommer |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Trådløs anvendelse | Producentsoftware |
| Norm | Fabriksstandard |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Interface | MAHR i-wi trådløst system |
| Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem |
| Måleværktøj | digital |
| Emballage | Stabil boks |
| Produkttype | Mikrometerskrue |

Services

| | |
|---|------------|
| KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm | 022040 200 |
| DAkKS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 200 mm | 022050 200 |