

KÄRCHER**Våd- og tørstøvsuger, Producentbetegnelse: NT75APMETC****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078521 NT75APMETC
GTIN	4039784727298
Artikelklasse	07C

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektive universal-**våd og tørstøvsugere** med høj sugeeffekt og kompakt konstruktion, slangedepot og tilbehørsholder på apparatet. **Automatisk slukning**, når beholderens maksimale fyldeniveau opnås.

- **Foldfilter muliggør våd- og tørstøvsugning uden fjernelse af filtret.**
- **Det automatiske filterrengøringsystem Tact muliggør arbejde uden afbrydelser ved lave vedligeholdelsesomkostninger og en lang levetid for filtret.**
- **Med den centrale drejekontakt skifter man bekvemt mellem sugeprogrammerne.**
- **Med vippekørestel TC og enkel fastgøringsmulighed for støvsugerslange og -rør.**
- **Professionelle industristøvsugere med 2 motorer, beholder i rustfrit stål.**
- **Robust 75-liter-beholder med bumper og metalhjul.**
- **Nærmest konstant sugeeffekt takket være effektiv, halvautomatisk filterrengøring AP via manuelt udløst luftstød.**

Leveringsomfang:

Med væskeaftapningsslange.

Inklusive støvsugerslange med manifold, metalrør 2×0,5 m, gulv- og fugedyse, fladfolde- eller papirfilter.

Bemærk:

Brug industristøvsuger nr. 078522 til olie og olieholdige medier.

Teknisk beskrivelse

Vægt	26,5 kg
Højde	995 mm
Producentbetegnelse	NT 75/2 Ap Me Tc *E
Arbejdsstøj	73 dB(A)
Bredde	505 mm
Længde	700 mm
Effektforbrug	2760 W
Luftvolumenstrøm	2x74 l/s
Beholdervolumen	75 l
Kabellængde	10 m
Indvendig tilslutningsdiameter	40 mm
Filterrensning	ApClean halvautomatisk filterrensning
Støvklasse – støvsuger	L
Antal turbiner	2
Vakuum	254 mbar
Sugeslangelængde	4 m
Bemærk	Beholder i rustfrit stål, vippekørestel
Filtersystem	Fladt filter
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Radiatormundstykke, smal, 13 mm Indvendig tilslutningsdiameter DN40	078528 DN40
Gummiskrårørsdyse Indvendig tilslutningsdiameter DN40	078527 DN40

Filterposesæt5 dele Passer til støvsugertype NT65	072808 NT65
Fladt filter Passer til støvsugertype NT65	072809 NT65