

Garant**Opskærne reduktionspatroner med køling, Ø 20 mm, Spænde-Ø D1: 5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 302155 5 |
| GTIN | 4045197732651 |
| Artikelklasse | 31G |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med kølekanalriller.

Anvendelse:

- Til boring, rivning, fræsning og værktøjsskærping.
- Maksimal fleksibilitet takket være reduktion af spændediameter.
- Maksimalt moment garanterer større spåntagningsvolumen i forhold til direkte spænding.
- Rundløbsnøjagtighed $\pm 5 \mu\text{m}$ (systempræcision ved $3 \times D$).
- Rundløbsnøjagtighed $\pm 2 \mu\text{m}$ (til reduktionspatron).
- Kan anvendes i alle gængse hydrauliske spændepatroner.

Passer til:

Hydraulisk spændepatron med spænde-Ø 20 mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Ø D | 20 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 5 mm |
| Produktnavnsegenskab | Ø 20 mm |
| Rundløbsnøjagtighed, system | 5 μm |
| Produkttype | Reduktionspatron |

