

Modstandsmåler, Type: RESIST



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473340 RESIST
GTIN	2050001865090
Artikelklasse	47F

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, handy modstandsmåler SAFE-STAT med to messinglister og tilslutningsmuligheder for eksterne elektroder **til måling af overflade-, aflednings- og gennemgangsmodstand iht. IEC 61340**. På grund af integrerede parallelelektroder på undersiden skal måleapparatet kun lægges på det sted, som skal måles.

Leveringsomfang:

Inklusive jordingsledning, taske og brugsanvisning.

Specialtilbehør:

9 V-blokbatteri nr. 081561 str. 6LR61.

Kalibrering: Pris på forespørgsel

Måleområde: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Fejlgrænse: ± 1 serie

Målespænding: 100 V

Længde: 130 mm

Bredde: 70 mm

Højde: 27 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	27 mm
-------	-------

Vægt	217 g
Målespænding	100 V
Længde	130 mm
Bredde	70 mm
Måleområde	$10^3 - 10^{12} \Omega$
Fejlgrænse	± 1 serie
Energiforsyning	Batteridrevet
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Batteritype	9 V-blok
Antal medfølgende batterier	1
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Modstandsmåler

Tilbehør

Rundelektrode	473346
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse 6LR61	081556 6LR61