

Modstandsmåler, Type: KOMBI



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473340 KOMBI
GTIN	2050001865083
Artikelklasse	47F

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakt, handy modstandsmåler SAFE-STAT med to messinglister og tilslutningsmuligheder for eksterne elektroder **til måling af overflade-, aflednings- og gennemgangsmodstand iht. IEC 61340**. På grund af integrerede parallelelektroder på undersiden skal måleapparatet kun lægges på det sted, som skal måles. Gennem den **integrerede armbåndstester til kontrol af personjording** via jordingsarmbånd og -kabel egner den handy måler SAFE-STAT Kombi-Meter sig perfekt til hurtig kontrol af EPA-arbejdspladser, personjording osv.

Leveringsomfang:

Inklusive jordingsledning, taske og brugsanvisning.

Specialtilbehør:

9 V-blokbatteri nr. 081561 str. 6LR61.

Kalibrering: Pris på forespørgsel

Måleområde: $10^3 - 10^{12} \Omega$

Fejlgrænse: $\pm 1/2$ serie

Målespænding: 100 V

Måleområde, armbåndstester: 0,75 - 35 M Ω

Fejlgrænse, armbåndstester: $\pm 10 \%$

Målespænding, armbåndstester: 15 V

Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse	±1/2 serie
Bredde	65 mm
Måleområde, armbåndstester	0,75 - 35 MΩ
Længde	130 mm
Vægt	180 g
Måleområde	10 ³ - 10 ¹² Ω
Fejlgrænse, armbåndstester	±10 %
Målespænding, armbåndstester	15 V
Målespænding	100 V
Højde	27 mm
Energiforsyning	Batteridrevet
Antal medfølgende batterier	1
Batteritype	9 V-blok
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 6LR61
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Modstandsmåler

Tilbehør

Rundelektrode	473346
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse 6LR61	081556 6LR61