

Mitutoyo**Digital dybdeskydelære AOS med dataudgang, Måleområde: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	418711 200
GTIN	4946368688527
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleresultatet vises på let aflæseligt display. Målefladerne er finslebne.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497080 og 497100.

Teknisk beskrivelse

Tværsnit, måleskinne	16×3,5 mm
Kalibrering	A1
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Aflæsning	0,01 mm
Brolængde	100 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Antal medfølgende batterier	1
Energiforsyning	Batteridrevet
Måleafvigelse E MPE	±0,02 mm

Norm	ISO 13385
Måleværktøj	digital
Materiale	Ædelstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Emballage	Etui
Målemetode for måleapparat	Elektromagnetisk induktiv metode
Produkttype	Dybdeskydelære

Services

DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021010 200
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 200 mm	021000 200

Tilbehør

Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497100 D2
Tilslutningskabel Type D2	497080 D2
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497100 USB2
Ekstra bro, enkelt Brolængde 180 mm	418744 180
Tilslutningskabel Type USB2	497080 USB2
Ekstra bro, enkelt Brolængde 320 mm	418744 320
Tilslutningskabel Type D1	497080 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497100 D1
Ekstra bro, enkelt Brolængde 260 mm	418744 260
Sender Type S1	498966 S1