

**TMSERROR, M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1645 M12
GTIN	4045197734921
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.****Som nr. 132645. Toleranceklasse: ISO 2 6H****Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	12 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	10,2 mm
Antal spånnoter	3
Skafffirkant □	7 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaft-Ø D _s	9 mm
Gevindstigning	1,75 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	110 mm
Norm	DIN 376

Gevinddybde	36 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M12
Indhold	10
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

Tilbehør

SpånbrydertapperHSS-E M M12

132645 M12