

**TMSERROR, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1855 M6
GTIN	4045197735102
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).**Som nr. 135855.****Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	5 mm
Gevindstigning	1 mm
Skafffirkant □	4,9 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Samlet længde L	80 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M6
Indhold	10

Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	Højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

## Tilbehør

SpiraltapperHSS-E form C M M6	135855 M6
-------------------------------	-----------