


Garant GRIDLINE

**Opdelingsmateriale til 7S-værktøjsskab, 26×24G, Type: 1000/7S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	931131 1000/7S
GTIN	4062406133764
Artikelklasse	9GB

**Beskrivelse****Udførelse:**

Opdelingselementer til 5 skuffer i 7S værktøjsskabet. Omfatter GARANT indsatser med stik-skillerum og gitterskillevægge med kantlister og stik-skillevægge.

**Passer til:**

GARANT GridLine 7S-værktøjsskab nr. 931125 str. 1000/7S.

**Leveringsomfang:**

20 GARANT GridLine indsatser, 70 GARANT GridLine stik-skillerum, 9 GARANT GridLine slidsskillemister, 4 par GARANT GridLine kantlister, 40 GARANT GridLine stik-skillevægge.

**Teknisk beskrivelse**

Skuffer, nytteflade i G	26×24
Skuffer, nyttebredde × nyttedybde i G	26×24G
Produkttype	Skuffeinddeling

**Tilbehør**

Gitterskillevægge, sæt med 2 deleDybde 24G Passer til skuffefronthøjde 150 mm	951580 150
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type C	951275 C

Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/3	951415 6X6/3
Stik-skillevægge,Bredde 8G Passer til skuffefronthøjde 75 mm	951781 75
Stik-skillevægge,Bredde 10G Passer til skuffefronthøjde 100 mm	951801 100
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type B	951275 B
GitterskillevæggeDybde 24G Passer til skuffefronthøjde 150 mm	951530 150
Gitterskillevægge, sæt med 2 deleDybde 24G Passer til skuffefronthøjde 75 mm	951580 75
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X6/1	951415 2X6/1
Stik-skillevægge,Bredde 10G Passer til skuffefronthøjde 125 mm	951801 125
Stik-skillevægge,Bredde 8G Passer til skuffefronthøjde 100 mm	951781 100
GitterskillevæggeDybde 24G Passer til skuffefronthøjde 100 mm	951530 100
GitterskillevæggeDybde 24G Passer til skuffefronthøjde 125 mm	951530 125
Gitterskillevægge, sæt med 2 deleDybde 24G Passer til skuffefronthøjde 100 mm	951580 100
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Stik-skillevægge,Bredde 3G Passer til skuffefronthøjde 75 mm	951731 75
Stik-skillevægge,Bredde 12G Passer til skuffefronthøjde 150 mm	951821 150
Gitterskillevægge, sæt med 2 deleDybde 24G Passer til skuffefronthøjde 125 mm	951580 125
GitterskillevæggeDybde 24G Passer til skuffefronthøjde 75 mm	951530 75
Stik-skillevægge,Bredde 6G Passer til skuffefronthøjde 75 mm	951761 75
Stik-skillevægge,Bredde 8G Passer til skuffefronthøjde 125 mm	951781 125