

 Mahr**Digital mikrometerskrue med forskudte måleflader, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421681 25-50
GTIN	4059192058722
Artikelklasse	43A

Beskrivelse**Udførelse:**

Innovativ mikrometerskrue med **10 mm store tal** på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Lakeret stålbojle med varmeisolerung. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. Vha. en komfortabel **tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser** registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.

Målespindel og ambolt hårdmetalbelagt.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 1 indstillingsmål fra str. 25–50.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498941.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	B2
Talhøjde, LCD-display	10 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Fejlgrænse	4 µm
Aflæsning	0,00005 tommer

Antal medfølgende batterier	1
Aflæsning	0,001 mm
Spindelstigning	0,5 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Interface	Digimatic-interface
Interface	USB-interface
Interface	RS232C-interface
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100
DAkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100