

Mitutoyo**Digital mikrometerskrue med dataudgang, Måleområde: 0-30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421590 0-30
GTIN	4946368736693
Artikelklasse	44A

Beskrivelse**Udførelse:**

Fejlgrænser mere præcise end krævet i **DIN 863**. **Tænd/sluk**, **Origin (basisindstilling)**, **Zero / Abs** (til nulstilling i alle positioner), **Hold / Data** (gem måleværdi, eller overfør data).

Beskrivelse:

- **Spindelstigning 10 mm pr. omdrejning nedsætter justeringstiden.**
- **Ikke roterende spindel skåner overfladerne, der skal måles.**
- **Absolutmålesystem. Nulpunktsindstilling efter aktivering er ikke nødvendig. Fejlmålinger undgås.**

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560, str. 357. 1 indstillingsmål fra str. 25–55.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 497445.

Teknisk beskrivelse

Aflæsning	0,001 mm
Fejlgrænse	2 µm
Kalibrering	B1
Spindelstigning	10 mm
Måleområde	0 - 30 mm

Antal medfølgende batterier	1
Serie	QuickMike
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 357
Spindel-Ø	6,35 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	USB-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Produkttype	Mikrometerskrue

Services

KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022000 100
DAkkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022010 100

Tilbehør

Tilslutningskabelmed datatast Type D1	497445 D1
Tilslutningskabelmed datatast Type D2	497445 D2
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype 357	081560 357
Tilslutningskabelmed datatast Type USB2	497445 USB2