

Garant**Tool24 Smartline – vertikalskab forsynet med værktøjsholdere, Til værktøjsskafter: VDI40****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 979101 VDI40 |
| GTIN | 4062406134006 |
| Artikelklasse | 9SA |

Beskrivelse**Udførelse:**

Udtrækkene føres i bunden og er udstyret med centrallås (kan bruges som nødspærring). De varmforzinkede rammer i udtrækkene er i endefladerne forsynet med huller i 37 mm afstand, til montering af værktøjshylder, bæreskinner, bundbakker og hulplader. Alle vertikalskufferne er forsynet med separat udtræksikring. Skufferne åbner automatisk. Således kan man komme hurtigt til sit værktøj.

- **Opbevaring af forudindstillet værktøj.**
- **Fås kun i forbindelse med et Tool24 Smartline Master Unit System.**
- **Kan bestilles med 14 forskellige konfigurationer (forskellige registreringer SK, VDI, C, HSK).**
- **Inklusive 24 bæreskinner.**
- **Holderne er egnet til værktøjsholdere, bæreskinner, bundbakker og hulplader.**
- **Bæreevne ved overfladefordeling pr. udtræk: 600 kg.**
- **Højeste belastning af vertikalskab: 2400 kg.**
- **Låsesystem til nødoplåsning.**

Anvendelse:

Automatisk vareudleveringssystem til opbevaring og administration af værktøjer og C-artikler.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, udtræk antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Vertikalskabe stiller høje krav til underlaget, da udtrækkene løber direkte på gulvet! Kunder skal sørge for, at følgende forudsætninger for opstillingsstedet opfyldes:

- **Planhedstolerance iht. DIN 18202 for færdige gulve.**
- **Vinkel på maks. 2 mm over 1 meters målelængde.**
- **Underlaget skal have en tilstrækkelig bæreevne.**
- **Glat underlag.**

Systemerne er forberedt til fastgørelse på gulv eller vægge og skal sikres mod at vælte.

Disse vertikalskabe kan kun bruges i forbindelse med et Tool24 Smartline Master Unit System nr. 979001 S11M eller nr. 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit System nr. 979201 DE eller nr. 979211 EN samt Tool24 Locker Master Unit System nr. 979300 DE eller nr. 979310 EN.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Skuffer med vertikaludtræk, bredde | 155 mm |
| Vægt | 320 kg |
| Bredde | 717 mm |
| Antal værktøjsholdere | 312 |
| Højde | 2000 mm |
| Dybde | 750 mm |
| Vertikalt udtræk, nyttehøjde | 1750 mm |
| Antal værktøjsholdere nr. 970130 | 24 |
| Akselafstand A | 85 mm |
| Vertikaludtræk, bæreevne | 600 kg |
| Antal udtræk | 4 |
| Serie | Tool24 Smartline |
| Bæreevne, skabskabinet indvendig | 2400 kg |
| Skuffeudtræk | Udtræksspærre |
| Cylinderlås | Modulær låseindsats |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkttype | Vareudleveringssystem |

Tilbehør

Værktøjskonsol med værktøjsholdere Til værktøjsskafter
VDI40

970130 VDI40