

**Mahr****Digital mikrometerskrue til buede flader i-wi, Måleområde: 25-50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	421693 25-50
GTIN	4059192059019
Artikelklasse	43A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Innovativ mikrometerskrue med **10 mm store tal** på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Lakeret stålbojle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. Vha. en komfortabel **tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser** registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.

**Funktion:**

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 1 indstillingsmål fra str. 25–50.

**Specialtilbehør:**

i-wi radiomodtager nr. 498912 STICK.

**Teknisk beskrivelse**

Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081560 CR2032
Talhøjde, LCD-display	10 mm
Kalibrering	B2
Aflæsning	0,001 mm
Antal medfølgende batterier	1
Fejlgrænse	4 µm

Aflæsning	0,00005 tommer
Spindelstigning	0,5 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 65
Energiforsyning	Batteridrevet
Trådløs anvendelse	Producentsoftware
Norm	Fabriksstandard
Interface	MAHR i-wi trådløst system
Måleværktøj	digital
Emballage	Stabil boks
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Produkttype	Mikrometerskrue

## Services

DAkkS-kalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022050 100
KalibreringMikrometerskrue inklusive indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm	022040 100