

Mahr**Digital mikrometerskrue til notmåling, Måleområde: 0-25mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 421685 0-25 |
| GTIN | 4059192058562 |
| Artikelklasse | 43A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Innovativ mikrometerskrue med **10 mm store tal** på kontrastrigt display. Praktisk HOLD-funktion til fastholdelse af måleværdien giver sikker aflæsning. Lakeret stålbojle med varmeisolering. Omskiftning fra relativ- til absolutmåling. Nulstilling på vilkårlig position. Vha. en komfortabel **tolerancevisning med ekstra advarselsgrænser** registrerer brugeren, om og hvordan emnet ligger inden for tolerancegrænserne.

Ikke roterende spindel. **QUICK DRIVE** med **spindelstigning på 5 mm** pr. omdrejning.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032, 1 indstillingsmål fra str. 25–50.

Specialtilbehør:

Datakabel nr. 498941.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|----------------|
| Antal medfølgende batterier | 1 |
| Kalibrering | B1 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 |
| Fejlgrænse | 4 µm |
| Aflæsning | 0,00005 tommer |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Talhøjde, LCD-display | 10 mm |
| Aflæsning | 0,001 mm |
| Spindelstigning | 5 mm |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Norm | Fabriksstandard |
| Interface | Digimatic-interface |
| Interface | USB-interface |
| Interface | RS232C-interface |
| Måleværktøj | digital |
| Emballage | Stabil boks |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Produkttype | Mikrometerskrue |

Services

| | |
|--|------------|
| KalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 25 mm | 022000 25 |
| DAkS-kalibreringMikrometerskrue uden indstillingsmål Maks. måleområde 100 mm | 022010 100 |