

ALZMETALL  
we drive productivity

## Søjleboremaskine ALZTRONIC, Maks. bor-Ø i stål: 12mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076563 12
GTIN	2050002043527
Artikelklasse	03P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Effektiv, langtidsholdbar og præcis søjleboremaskine. Multi-Touch-display med ridsefast glasoverflade giver optimal læsbarhed. Nem og ensartet vejledning til betjening med piktogrammer på displayet. Digital boreddybdevisning med nulpunktsfastlæggelse. Standardudstyr:

- **5 tommeres TFT - LCD-display med berøringsfunktion: Manuel indtastning af spindlens referenceværdi for omdrejningstal, visning af det faktiske omdrejningstal, integreret boreddybdevisning med nulpunktsoverførsel ved berøring, virtuel boreddybde-skala på displayet, visning af maskinens tilstand og advarsler på displayet, serviceoplysninger, valgbar betjeningsprog: DE/ EN / FR / ES / IT / NL / RU.**
- **Vekselstrømsmotor 230 volt, 50 Hz.**
- **Tilslutningsstik færdigmonteret, kabellængde 3 m.**
- **Omdrejningstallet indstilles trinløst med potentiometer.**
- **Tre separate følere til højreløb - venstreløb - stop (spindlen standses med en bremsefunktion).**
- **Spindlen beskyttes af en elektrisk sikring.**
- **Paddehattetrykknop (med indgreb) til NØDSTOP.**
- **Hovedafbryder, aflåselig.**
- **Lakering: DD-strukturmalning signalhvid RAL 9003, PANTONE 7545c, sort.**

Med højderegulerbart og drejeligt borehoved.

**Funktion:**

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Bemærk:**

Flere søjleboremaskiner og valgfrit udstyr som f.eks. LED-maskinlampe, teknologicomputer osv. fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Afstand spindelgrundplade, maksimal	250 mm
Maskinggrundplade, bredde, effektiv støtteflade	300 mm
Maks. gevindbor-Ø i stål	M10
Vægt	64 kg
Afstand spindelgrundplade, minimal	110 mm
Spindelvandring	40 mm
maks. omdrejningstal	250 - 5000 min <sup>-1</sup>
Tilspænding	manuelt
Udladning	200 mm
Antal T-noter	2
Producentbetegnelse	ALZTRONIC i12
Effektforbrug	700 W
Værktøjsholder	B16
Højdeindstilling af borehoved	håndhjul
Maskinggrundplade, højde, effektiv støtteflade	240 mm
Maks. bor-Ø i stål	12 mm
T-not-afstand	80 mm
T-notens nominelle mål	12 mm
Søjle-Ø	50 mm
Energiforsyning	Med kabel
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Produkttype	Boremaskine

