

Garant**Hyldestige mobil, Antal trin: 13****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935800 13
GTIN	4062406134242
Artikelklasse	91B

Beskrivelse**Udførelse:**

Trappestige på hjul til montering på reoler. Når stigen ikke er i brug, kan den stilles ved reolanlægget, så der spares plads. Trin og vanger i aluminium, permanent trin-/vangeforbindelse, firedobbelt krave. Inklusive Easyfix-holder. Med 2 selvlysende bremsehjul, Ø 80 mm. Chassis med rolig gang i den øverste ende.

Lakering:

Vanger antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Hver eneste stige er **specialproduceret.**

Den **maksimale lodrette ophængshøjde skal altid angives.**

Stigelængde: 3,5 m

Arbejdshøjde ca.: 4,4 m

Maks. lodret ophængshøjde op til: 3,67 m

Passer til reol, højde: 3000 mm

Nederste udvendig bredde: 0,6 m

Udladning: 1,4 m

Teknisk beskrivelse

Maks. lodret ophængshøjde op til	3,67 m
Vægt	13,24 kg
Stigelængde	3,5 m
Nederste udvendig bredde	0,6 m
Antal trin	13
Vangehøjde	25 mm
Vangebredde	73 mm
Trinhøjde	235 mm
Udladning	1,4 m
Arbejdshøjde ca.	4,4 m
Passer til reol, højde	3000 mm
Produkttype	Reolstige

Tilbehør

Eloxeret aluminiumsrør, 3000 mm langt Type 1	935810 1
Holder med endestop Type L	935812 L
GripStep trinbelægning passende til stigestørrelse 13	935820 13
Mellemholder til aluminiumsrør Type 1	935811 1
Holder med endestop Type R	935812 R