

**Garant****Hyldestige mobil, Antal trin: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935800 11
GTIN	4062406134235
Artikelklasse	91B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trappestige på hjul til montering på reoler. Når stigen ikke er i brug, kan den stilles ved reolanlægget, så der spares plads. Trin og vanger i aluminium, permanent trin-/vangeforbindelse, firedobbelt krave. Inklusive Easyfix-holder. Med 2 selvlysende bremsehjul, Ø 80 mm. Chassis med rolig gang i den øverste ende.

**Lakering:**

Vanger antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

**Bemærk:**

Hver eneste stige er **specialproduceret.**

Den **maksimale lodrette ophængshøjde skal altid angives.**

Stigelængde: 2,95 m

Arbejdshøjde ca.: 3,95 m

Maks. lodret ophængshøjde op til: 3,11 m

Passer til reol, højde: 3000 mm

Nederste udvendig bredde: 0,6 m

Udladning: 1,2 m

**Teknisk beskrivelse**

Stigelængde	2,95 m
Vægt	11,5 kg
Nederste udvendig bredde	0,6 m
Maks. lodret ophængshøjde op til	3,11 m
Antal trin	11
Vangehøjde	25 mm
Trinhøjde	235 mm
Vangebredde	73 mm
Udladning	1,2 m
Arbejdshøjde ca.	3,95 m
Passer til reol, højde	3000 mm
Produkttype	Reolstige

## Tilbehør

Holder med endestop Type R	935812 R
Holder med endestop Type L	935812 L
GripStep trinbelægning passende til stigestørrelse 11	935820 11
Mellemholder til aluminiumsrør Type 1	935811 1
Eloxeret aluminiumsrør, 3000 mm langt Type 1	935810 1