

**Garant****Hyldestige mobil, Antal trin: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	935800 9
GTIN	4062406134228
Artikelklasse	91B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trappestige på hjul til montering på reoler. Når stigen ikke er i brug, kan den stilles ved reolanlægget, så der spares plads. Trin og vanger i aluminium, permanent trin-/vangeforbindelse, firedobbelt krave. Inklusive Easyfix-holder. Med 2 selvlysende bremsehjul, Ø 80 mm. Chassis med rolig gang i den øverste ende.

**Lakering:**

Vanger antracit RAL 7016, **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Hver eneste stige er **specialproduceret**.

Den **maksimale lodrette ophængshøjde skal altid angives**.

Stigelængde: 2,4 m

Arbejdshøjde ca.: 3,5 m

Maks. lodret ophængshøjde op til: 2,61 m

Passer til reol, højde: 2500 mm

Nederste udvendig bredde: 0,6 m

Udladning: 1 m

**Teknisk beskrivelse**

Stigelængde	2,4 m
Maks. lodret ophængshøjde op til	2,61 m
Nederste udvendig bredde	0,6 m
Vægt	10,2 kg
Antal trin	9
Vangebredde	73 mm
Trinhøjde	235 mm
Udladning	1 m
Arbejdshøjde ca.	3,5 m
Vangehøjde	25 mm
Passer til reel, højde	2500 mm
Produkttype	Reolstige

## Tilbehør

Holder med endestop Type L	935812 L
Eloxeret aluminiumsrør, 3000 mm langt Type 1	935810 1
GripStep trinbelægning passende til stigestørrelse 9	935820 9
Holder med endestop Type R	935812 R
Mellemholder til aluminiumsrør Type 1	935811 1