



## Kompakt-båndslibemaskine GKS, Type: 790503004



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077608 790503004
GTIN	4014586888293
Artikelklasse	03H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Effekt kompakt-båndsliber til metalbearbejdning.

- **Højeste arbejdssikkerhed takket være kontrolleret gnistregn.**
- **En yderst rentabel anskaffelse med et optimalt pris-ydelses-forhold.**
- **Kan anvendes øjeblikkeligt. Kræver ingen opbygning eller montering.**

#### Leveringsomfang:

Inkl. 1x slibebånd 75×2000 mm (K 36 R).

#### Bemærk:

Slibebånd, se nr. 558310.

Producentbetegnelse: GKS 75

Netspænding: 400 V

Effektforbrug: 3000 W

maks. omdrejningstal: 3000 min<sup>-1</sup>

Båndbredde: 75 mm

Båndlængde: 2000 mm

### Teknisk beskrivelse

Netspænding	400 V
Effektforbrug	3000 W
Producentbetegnelse	GKS 75
Båndlængde	2000 mm
Vægt	45 kg
maks. omdrejningstal	3000 min <sup>-1</sup>
Energiforsyning	Med kabel
Båndbredde	75 mm
Produkttype	Båndslibere