



Batteridrevet bore-/skruemaskine, Type: M18CBLDD-2



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	070210 M18CBLDD-2
GTIN	4058546222628
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

MILWAUKEE – batteri-bore-skrue-maskine Sejtrækkende 2-gears batteri-bore-skrue-maskiner med højre-/venstreløb. REDLITHIUM™-batterier med **enkeltcelleovervågning** og **opladningsindikator**. Robust **metalgearhus** af hensyn til lang levetid. **FIXTEC hurtigspændepatron i metal** med spindel-lås. LED-belysning af arbejdsområdet. Greb med Softgrip-støtte af hensyn til høj brugerkomfort. Med børsteløs DC-motor med højt drejningsmoment. **REDLINK™-elektronik** – sikker belastningsstyring med **overbelastningsbeskyttelse** af hensyn til en lang levetid af akku, motor og gear.

Fordel:

REDLINK™-elektronik.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x M18 Red-li-ion-akkuer, M12-18C FC lader, bælteclips, transportkuffert.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073816, nr. 073827 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	M18CBLDD-202C
---------------------	---------------

Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 500 min ⁻¹
Vægt	1,5 kg
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Typisk anvendelse	Strong
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Maks. moment, hård	60 Nm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Motorkonstruktion	Børsteløs motor
Maks. omdrejningstal 2. gear	1800 min ⁻¹
Maks. spiralbor-Ø i træ	52 mm
Akku-kapacitet	2 Ah
Emballage	Kuffert
Maks. vibration iht. EN	<2,5 m/s ²
Batterispænding	18 V
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Træ
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Bore-/skruemaskine

Tilbehør

Vinkelskruetrækkerforsats Type WB1	073920 WB1
Vinkelskruetrækkerforsats Type OSD2	073920 OSD2
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18	073827 MB18