

Garant GRIDLINE

## Belysningsæt Extended til GridLine skabe med Skydelåger, bredde 80G, til skabshøjde: 1500mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	940515 1500
GTIN	4062406134594
Artikelklasse	9GI

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Belysningsæt til belysning af **enkelte hylder** indvendigt i skabet. Lamperne placeres under hylden og tilsluttes via strømføringskinnen. Sættene er tilpassede til vores udstyrede GridLine-skabe og må kun monteres i disse.

**Extended-sæt** til belysning af enkelte hylder indvendigt i skabet.

Komplette sæt indeholder alle komponenter til montering af indvendig skabsbelysning til GridLine skabe. Medfølgende LED-lamper i 2 længder 570 mm og 870 mm. Stikforbindelser er sikret mod kommutering. Effektforbruget afhænger af antallet af LED-lamper i sættet.

**Lamper:** Med 30° strålingsvinkel, der giver blændefri belysning. Integrerede magneter muliggør fri positionering indvendigt i skabet. Nominel spænding 24 V/DC, lysfarve ca. 6000 K, CRI 80, energiklasse A+.

LED-lamper, længde 870 mm: Effektforbrug 8,5 W; lysstrøm 437 lm.

LED-lamper, længde 570 mm: Effektforbrug 5,5 W; lysstrøm 676 lm.

**Strømforsyning:** Specielt beregnet til LED- og belysningsanvendelser. Beskyttet mod kortslutning, overbelastning, overspænding og overophedning (auto-recovery). Industristik nr. 928491 str. 3 monteret på indgangssiden.

Indgangsspænding 90 – 305 V/AC; udgangsspænding 24 V/DC; udgangsstrøm 2,5 A; effekt 60 W; IP67.

**Kontakt:** Lyset tændes automatisk, når lågen åbnes. Færdigt tilsluttet enhed til enkel montering.

**Strømskinne:** Intelligent kabelstyring muliggør anbringelse af lamperne i variabel højde. Montering ved integrerede magnetstribe. Kendetegnede drejestik. Ikke ved sæt nr. 940501.

**Ledningsføring:** Alle nødvendige forbindelseskabler mellem de enkelte komponenter.

Tilslutningskabel med tysk Schuko-stik nr. 928640 str. DE/2. Antallet og typen af forbindelseskabler varierer alt efter sættet.

Belysningssettet indeholder indbyggede LED-lamper, som ikke kan udskiftes. Driftsenheden (strømforsyning og kabel) kan udskiftes af brugeren.

**Bestykning:**

Antal lamper 870 mm: 8

**Leveringsomfang:**

LED-lamper, strømforsyning, strømføringsskinne, kontakt, kabelføring.

**Bemærk:**

- **Der må maks. tilsluttes 6 lamper med længden 870 mm eller 9 lamper med længden 570 mm til samme strømforsyning.**
- **Systemet kan ikke dæmpes.**
- **Alle sæt med tysk Schuko-stik. Til alle andre lande skal der bestilles et tilslutningskabel nr. 928640 separat.**
- **Det er ikke muligt at montere kontakter i skabe af bredde 20G.**
- **Ikke egnet til skabe med jalousilåger.**

---

**Teknisk beskrivelse**

Effektforbrug	68 W
Lysnet	5400 lm
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Stiktype indgang	GST-stiksystem
Produkttype	Lysliste

---

**Tilbehør**

Adapterkabel til belysningsenhed Udførelse DE/2	928640 DE/2
---	-------------