

**LED-akku-lampe 0-version uden batteri, 18 V, Type: GLI182200C****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	073205 GLI182200C
GTIN	3165140953832
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust byggepladslampe, 120° drejelig. Individuel styring og indstilling via **Bosch Connectivity-app**.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Akku-lampe uden akku og uden lader.

Bemærk:

Passende reserveakkuer og ladere finder du under nr. 073851 – 073866.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Lysnet, trin 2	300 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Producentbetegnelse	GLI 18-2200C

Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Vægt uden batteri	1900 g
Lysnet	2200 lm
Energiforsyning	Batteridrevet
Lyskilde	LED-modul
ATEX-zone	Ingen
Produktnavnsegenskab	18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Produkttype	Arbejdslygte

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073854 B18
Batterilader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV