

Garant**Sekskant-vinkelnøglesæt, med holdekugle forkromet, Antal skruetrækkere: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	627132 9
GTIN	4062406133870
Artikelklasse	61C

Beskrivelse**Udførelse:**

Den fjedrende holdekugle i stål af høj kvalitet holder sikkert fast i påsatte skruer i alle positioner, selv med vippet skrue. Holdefunktionen gør skruetrækkerne til det ideelle værktøj, især når skruer skal sættes i og skrues i vandrette, skråt opad- eller nedadgående huller eller i dybe bundhuller.

Fanegreb (enkeltfløjet) med fremragende Santoprene®-overflade og polypropylen-kerne.

Klinger i krom-molybdæn-stål, forkromet overflade, sorte spidser.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), forkromet overflade.

Indhold:

1 vinkelnøgle af hver nr. 627128 – fra 3 mm med holdekugle: str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10

Opbevaring i: Kunststofholder

Teknisk beskrivelse

Antal skruetrækkere	9
Materiale	Krom-vanadium-stål
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Holdefunktion	Affjedret holdekugle fra str. 3
Kuglehoved på lang ben	ja
Lang udførelse	ja

Produkttype

Skrutrækkere

TilbehørSekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant
5 mm

627128 5

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant
8 mm

627128 8

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant
1,5 mm

627128 1,5

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant
3 mm

627128 3

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant
10 mm

627128 10

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant
4 mm

627128 4

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant
6 mm

627128 6

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant
2,5 mm

627128 2,5

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant
2 mm

627128 2