

**Garant****Sekskant-vinkelnøglesæt, med holdekugle forkromet, Antal skruetrækkere: 9****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	626089 9
GTIN	4062406133863
Artikelklasse	61C

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Den fjedrende holdekugle** i stål af høj kvalitet holder sikkert fast i påsatte skruer i alle positioner. Holdefunktionen gør sekskantnøglerne til det ideelle værktøj, især når skruer skal sættes i og skrues i vandrette, skråt opad- eller nedadgående huller eller i dybe bundhuller. **Kunststofholderen** sikrer, at det er nemt at tage en enkelt nøgle ud, uden at skulle flytte de andre.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, helt hærdet (sej, hård), forkromet overflade.

**Leveringsomfang:**

1 vinkelnøgle af hver nr. 626087 – fra 3 mm med holdekugle: str. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  
Opbevaring i: Kunststofholder

**Teknisk beskrivelse**

Antal skruetrækkere	9
Materiale	Krom-vanadium-stål
Drivprofil	Sekskant-skruetrækker
Overflade	forkromet
Holdefunktion	Affjedret holdekugle fra str. 3
Skaft, med kunststofkappe	nej
Kuglehoved på langt ben	ja

Produkttype

Skrutrækkere

**Tilbehør**Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant  
2 mm

626087 2

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant  
6 mm

626087 6

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant  
4 mm

626087 4

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant  
2,5 mm

626087 2,5

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant  
10 mm

626087 10

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant  
3 mm

626087 3

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant  
1,5 mm

626087 1,5

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant  
5 mm

626087 5

Sekskant-vinkelnøgle, med holdekugleforkromet sekskant  
8 mm

626087 8