



Elektronisk momentnøgletester „TruCheck™ 2“, Maks. moment: 350Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654471 350
GTIN	5060207566506
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

- Kompakt, handy testapparat.
- Skruemontering på plane overflader (bord, væg etc.).
- LCD-display. LED-baggrundsbelysning giver god læsbarhed i arbejdsområder med dårlig belysning.
- Strømforsyningen foregår via den indbyggede micro-USB-2.0-tilslutning.
- Måleenheder: Nm.

Fordel:

- Meget nem betjening (minimering af fejl).
- Også velegnet til brugere, der ikke er "kalibreringsspecialister".
- Kun en tast skal aktiveres for at sætte displayet på 0.

Anvendelse:

Indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning og højredrejende momentnøgler.

Nøjagtighed:

Procentuelle måleværdifejl $\pm 1\%$.

Leveringsomfang:

USB-strømforsyning (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, i stabil kunststofkuffert.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	350 Nm
Måleområde	10 - 350 Nm
Displayenhed, bredde	138 mm
Displayenhed, højde	110 mm
Displayenhed, dybde	117 mm
Vægt	2,7 kg
4-kantadapter	1/2 tommer
Målenøjagtighed, moment	±1 %
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	100 - 240 V
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Momenttestapparat

Services

DAkS-kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 1000	020130 1000
Kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 400	020120 400