



Elektronisk momentnøgletester „TruCheck™ 2“, Maks. moment: 1100Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654471 1100
GTIN	5060207566520
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

- Kompakt, handy testapparat.
- Skruemontering på plane overflader (bord, væg etc.).
- LCD-display. LED-baggrundsbelysning giver god læsbarhed i arbejdsområder med dårlig belysning.
- Strømforsyningen foregår via den indbyggede micro-USB-2.0-tilslutning.
- Måleenheder: Nm.

Fordel:

- Meget nem betjening (minimering af fejl).
- Også velegnet til brugere, der ikke er "kalibreringsspecialister".
- Kun en tast skal aktiveres for at sætte displayet på 0.

Anvendelse:

Indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning og højredrejende momentnøgler.

Nøjagtighed:

Procentuel måleværdifejl $\pm 1\%$ for måleområdet 110-1100 Nm; $\pm 2\%$ for måleområdet under 110 Nm.

Leveringsomfang:

USB-strømforsyning (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, i stabil kunststofkuffert.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	1100 Nm
Måleområde	50 - 1100 Nm
Displayenhed, dybde	132,5 mm
4-kantadapter	3/4 tommer
Displayenhed, bredde	140 mm
Vægt	3,5 kg
Displayenhed, højde	120 mm
Målenøjagtighed, moment	±1 %
Målenøjagtighed, moment	±2 %
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	100 - 240 V
Udvendig sekskant	27 mm
Tilspændingsretning	Højrespænding
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Momenttestapparat

Services

Kalibrering, højre Momenttestapparat / -føler Type 1000	020120 1000
---	-------------