



Elektronisk momentnøgletester „TruCheck™ 2 Plus“, Maks. moment: 350Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654476 350
GTIN	5060207566131
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

- 3 anvendelsesmåder: Medløbende visning (Track), knæpunktregistrering (First Peak), spidsværdivisning (Final-Peak).
- Let angivelse af ønsket moment med tolerancer.
- LCD-display. LED-baggrundsbelysning giver god læsbarhed i arbejdsområder med dårlig belysning.
- Den indbyggede micro-USB-2.0-tilslutning muliggør strømforsyning og dataoverførsel.
- Displayvisning på 12 sprog.
- Mulighed for lagring af op til 15 målmomenter.
- Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

Fordel:

Hurtig og let læsbar statusvisning ved farveskift på displayet (rød, gul, grøn). Mulighed for enkel overførsel af måledata via USB-interface.

Anvendelse:

Indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning og højredrejende momentnøgler.

Indstilling af **momentskruetrækkere** og **-nøgler** både med og uden skala.

Nøjagtighed:

Procentuelle måleværdifejl $\pm 1\%$.

Leveringsomfang:

USB-strømforsyning (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, i stabil kunststofkuffert.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	350 Nm
Målenøjagtighed, moment	±1 %
Måleområde	10 - 350 Nm
Vægt	2,7 kg
Displayenhed, højde	110 mm
Displayenhed, bredde	138 mm
4-kantadapter	1/2 tommer
Displayenhed, dybde	117 mm
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	100 - 240 V
Tilspændingsretning	Højrespænding
Interface	USB-interface
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4
Produkttype	Momenttestapparat

Services

Kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 400	020120 400
DAkS-kalibrering, højreMomenttestapparat / -føler Type 1000	020130 1000