

Garant**Tool24 Locker – Mastersystem DE, Type: 300/14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	979300 300/14
GTIN	4062406134747
Artikelklasse	9SA

Beskrivelse**Udførelse:**

Vareudleveringsystem med rum i forskellige størrelser, som giver en sikker og komplet dokumenteret enkeltvis udtagning af hver artikel. Rumstørrelsen giver mulighed for indlagring af større artikler og er forberedt til opladning af batterier. Den serieproducerede indvendige LED-belysninger letter både registrering af de automatisk åbnende rum i mørke omgivelser og selve udtagningen. LED-listen understøtter ligeledes udtagning og opfyldning.

Hulvægge på begge sider muliggør fleksibel anbringelse af en touchscreen på Master-varianter. Derudover kan der anbringes Easyfix-kroge og -holdere samt yderligere tilbehørsdele til hulvægge fra vores katalog.

Mastersystemet kan udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer fra alle Tool24 hardwarevarianter.

Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.

Enkeltudleveringsystem til mellemstore artikler.

Fordel:**Hoffmann Group Connected**

Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.

Anvendelse:

Automatisk enkeltudleveringssystem til lagring og administration også af store artikler som f.eks. større personlige værnemidler, el- og håndværktøj eller vores kunststof-systemkuffert L-BOXX®.

Bestykning:

Antal rum × højde i mm: 12 × 220; 2 × 300

Leveringsomfang:

Mastersystem DE med touchscreen på 22 tommer, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke Basic.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Alle rum er klar til gennemføring af strømforsyning via teknikåbningen. Kunden kan tilslutte individuelle opladningsanordninger. Vægten i de tekniske data gælder for skabe i udvidelsessystemet, dvs. uden PC og skærm.

Det er muligt at udføre rum med røde, individuelle farver og mål (rumstørrelse, skabsbredde og -dybde).

Kontakt din fagkonsulent!

Teknisk beskrivelse

Højde	1965 mm
Bredde	800 mm
Dybde	500 mm
Vægt	200 kg
Bæreevne pr. rum	25 kg
Antal rum	14
Rum, nyttedybde	450 mm
Anvendelig rumbredde (2)	300 mm
Anvendelig rumbredde (1)	220 mm
Anvendelig rumbredde	300 mm
Serie	Tool24 Locker
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	Tool24 Locker
Interface	Hoffmann Group Connected
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkttype

Vareudleveringssystem