

Garant**Tool24 Locker – Mastersystem EN, Type: 300/14****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 979310 300/14 |
| GTIN | 4062406134778 |
| Artikelklasse | 9SA |

Beskrivelse**Udførelse:**

Vareudleveringsystem med rum i forskellige størrelser, som giver en sikker og komplet dokumenteret enkeltvis udtagning af hver artikel. Rumstørrelsen giver mulighed for indlagring af større artikler og er forberedt til opladning af batterier. Den serieproducerede indvendige LED-belysninger letter både registrering af de automatisk åbnende rum i mørke omgivelser og selve udtagningen. LED-listen understøtter ligeledes udtagning og opfyldning.

Hulvægge på begge sider muliggør fleksibel anbringelse af en touchscreen på Master-varianter. Derudover kan der anbringes Easyfix-kroge og -holdere samt yderligere tilbehørsdele til hulvægge fra vores katalog.

Mastersystemet kan udvides og kombineres med yderligere udvidelsessystemer fra alle Tool24 hardwarevarianter.

Denne artikel er kompatibel med Hoffmann Group Connected-softwareløsninger.

Enkeltudleveringsystem til mellemstore artikler.

Fordel:**Hoffmann Group Connected**

Med denne artikel får du en byggeblok til din digitalt netværksforbundne produktion. Potentielle produktivitetsforbedringer i forbindelse med det respektive softwaremodul.

Anvendelse:

Automatisk enkeltudleveringssystem til lagring og administration også af store artikler som f.eks. større personlige værnemidler, el- og håndværktøj eller vores kunststof-systemkuffert L-BOXX®.

Bestykning:

Antal rum × højde i mm: 12 × 220; 2 × 300

Leveringsomfang:

Mastersystem EN med touchscreen på 22 tommer, stregkodescanner, pc inklusive softwarepakke Basic, **styresystem på engelsk.**

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, fronter antracit RAL 7016, **pulverlakeret.**

Bemærk:

Alle rum er klar til gennemføring af strømforsyning via teknikåbningen. Kunden kan tilslutte individuelle opladningsanordninger. Vægten i de tekniske data gælder for skabe i udvidelsessystemet, dvs. uden PC og skærm.

Det er muligt at udføre rum med rude, individuelle farver og mål (rumstørrelse, skabsbredde og -dybde).

Kontakt din fagkonsulent!

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|--|
| Højde | 1965 mm |
| Dybde | 500 mm |
| Vægt | 200 kg |
| Bredde | 800 mm |
| Antal rum | 14 |
| Bæreevne pr. rum | 25 kg |
| Rum, nyttedybde | 450 mm |
| Anvendelig rumbredde (1) | 220 mm |
| Anvendelig rumbredde (2) | 300 mm |
| Anvendelig rumbredde | 300 mm |
| Serie | Tool24 Locker |
| Serie | Hoffmann Group Connected |
| Serie | Tool24 Locker |
| Interface | Hoffmann Group Connected |
| Hoffmann hulvægsintervaller | 9×9 mm |
| Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

Produkttype

Vareudleveringssystem