

**Fiberskive XF 733 (CER), Ø 125 mm, Korn: 24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566452 24
GTIN	4018875875926
Artikelklasse	56V

Beskrivelse**Udførelse:**

Trækstærk, men meget smidige **vulkanfibre**. Boring 22,23 mm og krydskærv.

VSM XF 733 med den **højeste slibeydelse og standtid** på jernfrie metaller såsom **aluminium**.

Det slibeaktive ekstralag forhindrer en tilstopning og spånvedhæftninger.

Kornstype: **Keramikkorn med slibeaktiv belægning (STEARAT Plus)**.

Anvendelse:

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670.

Til **slibning af lige eller hvælvede flader** med høj **fleksibilitet**.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	125 mm
Korn	24
Serie	XF733
Slibemiddel	Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse	Keramik

Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
Produktnavnsegenskab	Ø 125 mm
Borings-Ø	22,23 mm
optimeret til materiale	Aluminium
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Fiberskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
CuZn	egnet		
tør	egnet		