

**Fiberskive XF 733 (CER), Ø 115 mm, Korn: 80****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	566451 80
GTIN	4018875001493
Artikelklasse	56V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Trækstærk, men meget smidige **vulkanfibre**. Boring 22,23 mm og krydskærv.

**VSM XF 733** med den **højeste slibeydelse og standtid** på jernfrie metaller såsom **aluminium**.

Det slibeaktive ekstralag forhindrer en tilstopning og spånvedhæftninger.

Kornstype: **Keramikkorn med slibeaktiv belægning (STEARAT Plus)**.

**Anvendelse:**

På vinkelslibere med en periferihastighed på maks. 80 m/sek. med slibeskiver nr. 566650 / 6670.

Til **slibning af lige eller hvælvede flader** med høj **fleksibilitet**.

Maks. omfangshastighed: 80 m/s

**Teknisk beskrivelse**

Skive-Ø	115 mm
Korn	80
Slibemiddel	Keramikkorn
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Produktnavnsegenskab	Ø 115 mm
Borings-Ø	22,23 mm
optimeret til materiale	Aluminium
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Fiberskive