

Garant GRIDLINE

**Hulvæg-vertikalskab med med ruder i lågerne, Højde mm / antal hulvægge:
2000/3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942033 2000/3
GTIN	4062406135447
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Hulvæg-vertikalskab i 30×28G

De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-skydegreb med stiftcylinderlås. Med vertikaludtræk med 9×9mm i trin på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere, samt hulvægstilbehør. Hulvægge kan indstilles i trin på 50 mm. Hulvæggene føres langs teleskopskinner og er udstyret med **en enkeltudtrækssikring**. Bæreevne pr. udtræk 80 kg. Nytteflade af begge sider pr. vertikaludtræk 2,1 m² (dybde × højde 635×1690 mm).

Lakering:

Som standard er korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Passende tilbehør såsom Easyfix-kroge og holdere etc. finder du i gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Vertikalt udtræk, nyttedybde	635 mm
Vertikaludtræk, bæreevne	80 kg

Vægt	217 kg
Dybde	700 mm
Dybde i G	28
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	1690 mm
Antal hulvægge	3
Bredde i G	30
Højde	2000 mm
Bredde	750 mm
Udførelse	Hulvæg-vertikalskab
Skab, konstruktion	Basisskab
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Vertikalskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------