

Garant GRIDLINE

## Hulvæg-vertikalskab med massive hængslede metallåger, Højde mm / antal hulvægge: 2000/3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	942031 2000/3
GTIN	4062406135423
Artikelklasse	9GI

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hulvæg-vertikalskab i 30×28G

De hængslede låger er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås. Med vertikaludtræk med 9×9mm i trin på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere, samt hulvægstilbehør. Hulvægge kan indstilles i trin på 50 mm. Hulvæggene føres langs teleskopskinner og er udstyret med **en enkeltudtrækssikring**. Bæreevne pr. udtræk 80 kg. Nytteflade af begge sider pr. vertikaludtræk 2,1 m<sup>2</sup> (dybde × højde 635×1690 mm).

#### Lakering:

Som standard er korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

#### Bemærk:

Passende tilbehør såsom Easyfix-kroge og holdere etc. finder du i gruppe 95.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

### Teknisk beskrivelse

Vertikalt udtræk, nyttehøjde	1690 mm
Højde	2000 mm

Dybde i G	28
Vægt	217 kg
Dybde	700 mm
Antal hulvægge	3
Bredde i G	30
Bredde	750 mm
Vertikalt udtræk, nyttedybde	635 mm
Vertikaludtræk, bæreevne	80 kg
Skab, konstruktion	Basisskab
Udførelse	Hulvæg-vertikalskab
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Skuffeutdræk	Udtræksspærre
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Vertikalskab

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------