

**Garant****Reolskab med massive hængslede metallåger, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	945001 2000
GTIN	4062406135492
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Reolskab i 30×11G. Mulighed for montering af hylde i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035.  
Låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Bemærk:**

Hylde til GridLine-reolskabe finder du under nr. 944061, 944065.  
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Skabsfronter	Massiv metallåge
Højde	2000 mm
Vægt	45 kg
Bredde	750 mm

Dybde i G	11
Bredde i G	30
Nyttehøjde	1845 mm
Greb, placering	midte
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	275 mm
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Reolskab

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------