


Garant**Reolskab med ruder i lågerne, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	945003 1000
GTIN	4062406135508
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Reolskab i 30×11G. Mulighed for montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035.
Låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder til GridLine-reolskabe finder du under nr. 944061, 944065.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Højde	1000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skabsfronter	Låge med rude
Vægt	39 kg

Greb, placering	øverst
Nyttehøjde	845 mm
Bredde	750 mm
Bredde i G	30
Dybde	275 mm
Dybde i G	11
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Reolskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------