



Universalhulsav uden centrerbør, Bor-Ø: 76mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 788041 76 |
| GTIN | 4058546228767 |
| Artikelklasse | 76G |

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdmetaltænder giver længere levetid, også ved boring i tætte materialer. Brede og dybe spånrum gør det let at fjerne borekernen. Det aggressive tandgeometri giver op til 10x hurtigere borehastighed sammenlignet med bimetal-hulsave. Perfekt til brug inden for elektronik- og installatørbranchen.

Anvendelse:

Til boring af større huller og gennembrud i forskellige materialer: Murværk, letvægtsmaterialer, kunststof og træ. Ikke egnet til anvendelse i hårde materialer som beton, granit, natursten og hårde tegn med en hårdhed på over 30 N/mm².

Bemærk:

Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---|
| Antal skær Z | 3 |
| Maks. skæredybde | 60 mm |
| Anvendelse til | Kontakt-, hulmurs- og fordelerdåser, indbygningsarmaturer |
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Ingen slagboring |

| | |
|----------------|--------|
| Skæremateriale | HM |
| Produkttype | Hulsav |